

Pharmaseal-E



Ventajas

- Incluye todas las funciones necesarias para las BPF de la industria farmacéutica
- Panel de control integrado: todos los controles y conexiones son accesibles desde la sala
- Fácil mantenimiento: cambio rápido de filtros
- Fiabilidad a largo plazo: soldadura continua
- Ajuste del caudal de aire por registro "Radial"
- Trazabilidad: N.º de serie único
- Prueba de estanqueidad individual en fábrica

Aplicación: Sala limpia con flujo turbulento en biofarm

Tipo: unidad de filtración terminal para filtros HEPA/ULPA con junta de gel, equipado para las pruebas de BPF con registro de ajuste individual integrado

Construcción: caja acero lacado RAL 9010, soldadura continua

Acoplamiento: mediante boca de conexión, soldadura continua, derivación superior o lateral

Registro: registro «Radial individual, ajustable según la sala para ajustar el caudal

Funciones incluidas a las que se puede acceder desde la sala: Toma de presión estática y 100 % superior, mando de ajuste del registro con indicador de posición, sistema de dispersión de aerosol con toma de inyección

Para los filtros: caudal alto, Megalam MG HFU HD (junta de gel) pedir por separado

Plano de unión: plano de unión biselada para impermeabilidad inmediata con filtro de gel

Instalación de filtros: cambio rápido mediante patillas de ajuste pivotantes con límite de compresión

Controles: cada cajón se somete en fábrica a una prueba individual de impermeabilización por variación de la presión a 750 Pa según la norma NF M 62200

Fijación: mediante "bloques universales" amovibles para montajes suspendidos o en paneles tipo sándwich

Rejilla basculante: perforada, rotacional/helicoidal, 4 direcciones Camseal, pedir por separado

Tipo	EN1822	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Para filtros AnxAlxPr (mm)	Con. Ø (mm)	Caudal/dP (m³/h/Pa) a 0,45 m/s	Superficie (m²)	Peso (kg)
PHE-3P3-TS-C160F		392x 392x 370	283x 331x 123	160			5,9
PHE-5P5-TS-C250F		595x 595x 370	487x 535x 123	250			6,7
PHE-11P5-TS-C315F		1195x 595x 370	487x 1087x 123	315			12,5
PHE-3P3-LS-C160F		392x 392x 420	283x 331x 123	160			5,9
PHE-5P5-LS-C250F		595x 595x 510	487x 535x 123	250			6,7
PHE-11P5-LS-C315F		595x 595x 575	487x 1087x 123	315			12,5
MG14 HFU HD-2G / 3P3	H14	323x 283x 123			380/ 250	3,3	4
MG14 HFU HD-2G / 5P5	H14	535x 487x 123			1200/ 250	11,5	6,5
MG14 HFU HD-2G / 11P5	H14	1087x 487x 123			2500/ 250	25,1	12